



Lijadora recta neumática, Tipo: 52862



Datos de pedido

Número de pedido	079441 52862
GTIN	616026528628
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Dynabrade – Amoladora recta neumática.

Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. Lijadora pequeña de marcha lenta, equilibrada, con un **número de revoluciones regulable de hasta 25 000 rpm.**

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descripción técnica

Longitud	144 mm
Quality Dress	52862
Potencia generada	298 W
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	2,6 m/s ²
Peso	0,48 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	79 dB(A)
Demanda de aire máxima	564 l/min
Ø de pinza portapieza	3 mm

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta