

**HOLEX®**
**Terraaja, M: M12**

**Datos de pedido**

Número de pedido	140450 M12
GTIN	4045197595225
Clase de artículo	12K

**Descripción**
**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Tipo de rosca: M

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS E

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,75 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 14 mm

**Descripción técnica**

Altura	14 mm
Altura de paso	1,75 mm
Ø exterior	38 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	12
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha