

Garant
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, M: M3

Datos de pedido

Número de pedido	130150 M3
GTIN	4045197065315
Clase de artículo	11G

Descripción
Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,5 mm

Longitud total L: 36 mm

Ø de mango D_s: 3,5 mm

Vástago cuadrado □: 2,7 mm

Ø de agujero para roscar: 2,5 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	3 mm
Paso de rosca	0,5 mm
Ø de agujero para roscar	2,5 mm
Norma	DIN 352
Ø de mango D _s	3,5 mm
Longitud total L	36 mm

Vástago cuadrado <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS
Profundidad de rosca	6 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M3
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	D
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3xD en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 x D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		

Acero < 900 N/mm ²	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones