

Garant
Terraaja 6e, M: M10

Datos de pedido

Número de pedido	140350 M10
GTIN	4045197083401
Clase de artículo	11K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Campo de tolerancia 6e = **con medida interior aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para la clase de tolerancia media, si los pernos se dotan de una **capa protectora galvánica.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6e

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 30 mm

Altura: 11 mm

Descripción técnica

Altura de paso	1,5 mm
Altura	11 mm
Ø exterior	30 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6e
Tamaño de rosca	M10
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		