



Taladro-atornillador de batería, Tipo: GSR1235HX



Datos de pedido

Número de pedido	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch

- **Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha / izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par de varios pasos para un atornillado preciso.**
- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.**
- **Softgrip.**

Excelente relación de rendimiento y peso con un par de giro de hasta 20 Nm para el atornillado potente con un peso reducido y una longitud de cabeza mínima de 163 mm.

Larga durabilidad gracias a **un motor EC sin escobillas.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 3,0 Ah, cargador, L-BOXX, clip para cinturón, soporte para puntas, inserto L-BOXX de 1/2 para aparato y cargador, accesorios inserto de 1/2 L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	19 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Longitud	126 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	3 Ah
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress	GSR 12V-35 HX
Altura	160 mm
Gama de sujeción del mandril	0 - 10 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1750 min ⁻¹
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 400 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Empleo típico	Strong
Portaherramientas	Hexágono interior 1/4 pulgada
Par de giro máximo duro	30 Nm
Peso	0,8 kg
Vibraciones máximas según EN	< 1,9 m/s ²
Par de giro máximo blando	15 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	12V
USP2	Motor sin escobillas, en L-Boxx

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V

073855 B12

Cargador de batería Tipo GAL1240

073866 GAL1240