

**Garant****Terraaja 6g, M: M18****Datos de pedido**

Número de pedido	140300 M18
GTIN	4045197083197
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

**Descripción técnica**

Altura de paso	2,5 mm
Altura	18 mm
Ø exterior	45 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M18
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		