

Garant**Terraaja, M: M2,3**

Datos de pedido

Número de pedido	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. con perfil DIN anterior.

Descripción técnica

Altura de paso	0,4 mm
Altura	5 mm
Ø exterior	16 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M2,3
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E

Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		