

**Garant****Terraaja Rosca izquierda, M-LH: M16****Datos de pedido**

Número de pedido	140620 M16
GTIN	4045197083708
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida.

**Corte inicial de 1 3/4 pasos. con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte.

**Descripción técnica**

Altura	18 mm
Altura de paso	2 mm
Ø exterior	45 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M16
Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido del corte	izquierda
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		