

Garant**Terraaja Rosca izquierda, M-LH: M18****Datos de pedido**

Número de pedido	140620 M18
GTIN	4045197083715
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida.

Corte inicial de 1 3/4 pasos. con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte.

Descripción técnica

Altura de paso	2,5 mm
Altura	18 mm
Ø exterior	45 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M18
Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido del corte	izquierda
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		