

Garant**Machos de roscar manuales individuales Macho de acabado, Sin revestimiento, M: M3,5****Datos de pedido**

Número de pedido	130180 M3,5
GTIN	4045197065964
Clase de artículo	11G

Descripción**Ejecución:**

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	2,9 mm
Ø de rosca	3,5 mm
Paso de rosca	0,6 mm
Norma	DIN 352
Ø de mango D _s	4 mm
Longitud total L	40 mm
Vástago cuadrado □	3 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS
Profundidad de rosca	7 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M3,5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados

Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		