

**HOLEX®**
**Terraaja, M: M7**

**Datos de pedido**

Número de pedido	140450 M7
GTIN	4045197595195
Clase de artículo	12K

**Descripción**
**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida.  $\geq$  **M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos.**

**Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Tipo de rosca: M

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS E

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1 mm

Ø exterior: 25 mm

Altura: 9 mm

**Descripción técnica**

Altura de paso	1 mm
Altura	9 mm
Ø exterior	25 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	7
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha