

**Garant**

**Agente de tratamiento líquido, 5 l Acero, acero inoxidable, Abrillantado, Tipo: SHINY**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 501655 SHINY  |
| GTIN              | 4062406372897 |
| Clase de artículo | 58F           |

**Descripción****Ejecución:**

**Compounds** (agentes de tratamiento líquidos) se indica en el proceso en húmedo en máquinas rectificadoras deslizantes. **Refuerzan el rendimiento de rectificado y limpian las piezas de trabajo y los cuerpos abrasivos.**

Con **protección contra la corrosión** para todos los metales férricos.

**Aplicación:**

Compound solo se debe añadir al agua de proceso en el depósito de agua con la dosificación especificada. El vaso graduado incluido con la máquina de rectificado deslizante facilita la dosificación correcta.

**Nota:**

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

**Descripción técnica**

|               |   |
|---------------|---|
| adecuado para | Acero, acero inoxidable:<br>pulido de alto brillo |
| Valor pH      | 7,6 %   |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dosificación                    | 5 - 7 %               |
| Serie                           | GMT                   |
| Contenido                       | 5 l                   |
| Atributo del nombre de producto | Abrillantado          |
| Tipo de producto                | Agente de tratamiento |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Metal duro (MD)                | adecuado                   |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado                   |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado con restricciones |                |            |
| Uni                            | adecuado                   |                |            |
| húmedo máximo                  | adecuado                   |                |            |