

Garant**Machos de roscar manuales individuales Macho intermedio, Sin revestimiento, M: M12****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 130170 M12 |
| GTIN | 4045197065827 |
| Clase de artículo | 11G |

Descripción**Ejecución:**

Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,75 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 9 mm

Vástago cuadrado □: 7 mm

Ø de agujero para roscar: 10,2 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|----------|
| Ø de agujero para roscar | 10,2 mm |
| Ø de rosca | 12 mm |
| Paso de rosca | 1,75 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø de mango D _s | 9 mm |
| Longitud total L | 70 mm |
| Vástago cuadrado □ | 7 mm |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Material de corte | HSS |
| Profundidad de rosca | 24 mm |
| Tipo de rosca | M |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma rosca | DIN 13 |
| Forma del corte previo | D |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 |
| Refrigeración interior | no |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Macho para roscar |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | | |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| Aceite | adecuado | | |

seco

adecuado con restricciones