

Garant**Lama de tronzar Acero, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w:
26/4,1mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273552 26/4,1
GTIN	4062406373665
Clase de artículo	21W

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	4,1 mm
Altura de lama h ₅	26 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	80 mm
Longitud total L	110 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado