

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Limpiador potente por ultrasonidos T1, Capacidad l/kg: 25****Datos de pedido**

Número de pedido

082930 25

GTIN

Clase de artículo

04E

**Descripción****Ejecución:**

Concentrado de limpieza de alto rendimiento base de agua (excepción: T3 en forma de polvo); desarrollado especialmente para la utilización en baños de limpieza por ultrasonidos; biodegradable. Los **concentrados** de alto rendimiento prolongan la vida útil de los aparatos, tienen una larga duración y son biodegradables. Los limpiadores potentes están desarrollados especialmente para baños de ultrasonidos (comportamiento espuma, etc.) y por eso son especialmente eficaces para todos los baños de ultrasonidos habituales en la limpieza dentro del rango de frecuencia de 25 a 130 kHz. En combinación con la fuerza de cavitación generada por los ultrasonidos, los limpiadores potentes eliminan la suciedad de las piezas de forma efectiva y, sin embargo, cuidadosa. Otros productos de limpieza que no se han desarrollado especialmente para los baños de ultrasonidos, en determinadas circunstancias pueden contener iones que favorecen la erosión del material o la corrosión. Agentes que favorecen fuertemente la corrosión y reducen la duración en consecuencia son, por ejemplo, los iones de halógenos. En este sentido, los cloruros y fluoruros en medios ácidos se muestran más agresivos.

**Aplicación:**

Para aparatos de limpieza por ultrasonidos (p. ej. n.º 082922; 082923; 082924; 082925).

**Nota:**

Otros limpiadores especiales y tamaños de envase disponibles a petición. Los envases de 25 litros están disponibles en la tienda en línea.

No suministrable en algunos países. **Almacenamiento** solo en el recipiente original cerrado entre -5 °C y 30 °C.

Proteger frente al **calor y la radiación solar directa**.

**No almacenar conjuntamente** con ácidos.

Identificación de sustancia peligrosa: GHS05: Efecto cáustico

## Descripción técnica

Relación de la mezcla	3 – 8 %
Identificación de sustancia peligrosa	GHS05: Efecto cáustico
Tiempo de actuación	3 - 5 min
Cantidad de llenado líquido	25 l
Tipo de producto de limpieza	Limpiador para acero y metales nobles
Temperatura de almacenamiento	-5 - 30 °C
Quality Dress	T1
Tipo de producto	Limpiador potente por ultrasonidos