



Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	627323 2
GTIN	4062406377120
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de **30°**.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie niquelada.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 627328).

Descripción técnica

Superficie	niquelado
Hexágono	2 mm
Longitud de los lados	102×18 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores