


**Garant****Plaquita de ranurado Filo recto, HB9140, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275024 3
GTIN	4062406378400
Clase de artículo	21H

**Descripción****Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	3 mm
Material de corte	MD
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	continuo
Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		