


Garant**Plaquita de ranurado Filo recto, HB9140, Ancho de tronzado w: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275024 8
GTIN	4062406378486
Clase de artículo	21H

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,19 mm/rev,
Ancho de tronzado w	8 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	continuo
Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1

Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 8,0 mm	273292 8,0
---	------------