

Garant**Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 275042 3 |
| GTIN | 4062406378608 |
| Clase de artículo | 21H |

Descripción**Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Avance f en acero < 900 N/mm ² | 0,1 mm/rev, |
| Material de corte | MD |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | HB9035 |
| Número de cambios/cortes | 1 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 140 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 120 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 100 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 50 m/min | P |
| GG(G) | adecuado con restricciones | 80 m/min | K |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado | | |
| interrumpido | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |