

**Garant****Plaquita de ranurado Radio completo, HB9140, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	275045 5
GTIN	4062406378776
Clase de artículo	21H

**Descripción****Aplicación:**

Para soportes para plaquitas n.º 274030–274090.

**Idóneo para:**

soportes para plaquitas n.º 274030–274134.

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Ancho de tronzado w	5 mm
Material de corte	MD
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Clase	HB9140
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		