

**Llave de vaso triangular, para tornillos: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	623503 M10
GTIN	4062406380557
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 140 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 15,05 mm

Ø de mango: 19 mm

Descripción técnica

para tornillos	M10
Altura de la cabeza medida interior F	15,05 mm
Ø de mango	19 mm
Longitud del mango	140 mm
Norma	DIN 22417 A

Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Material	Tubo de acero
Superficie	galvanizado
Tipo de producto	Llave de vaso