

**Llave de vaso triangular, para tornillos: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	623503 M8
GTIN	4062406380540
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

**Norma:****DIN 22417 A**

Longitud del mango: 125 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 12,05 mm

Ø de mango: 15 mm

**Descripción técnica**

Altura de la cabeza medida interior F	12,05 mm
para tornillos	M8
Longitud del mango	125 mm
Ø de mango	15 mm
Norma	DIN 22417 A

Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Material	Tubo de acero
Superficie	galvanizado
Tipo de producto	Llave de vaso