



## Llave de vaso triangular, para tornillos: M16



### Datos de pedido

Número de pedido	623503 M16
GTIN	4062406380571
Clase de artículo	62C

### Descripción

**Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

**Norma:****DIN 22417 A**

Longitud del mango: 180 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 20,55 mm

Ø de mango: 24 mm

### Descripción técnica

para tornillos	M16
Longitud del mango	180 mm
Altura de la cabeza medida interior F	20,55 mm
Ø de mango	24 mm
Norma	DIN 22417 A

Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Material	Tubo de acero
Superficie	galvanizado
Tipo de producto	Llave de vaso