

**Llave de vaso triangular, para tornillos: M4****Datos de pedido**

Número de pedido	623503 M4
GTIN	4062406380519
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 90 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 6,8 mm

Ø de mango: 10 mm

Descripción técnica

Ø de mango	10 mm
para tornillos	M4
Altura de la cabeza medida interior F	6,8 mm
Longitud del mango	90 mm
Norma	DIN 22417 A

Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Material	Tubo de acero
Superficie	galvanizado
Tipo de producto	Llave de vaso