

**Llave de vaso triangular, para tornillos: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	623503 M6
GTIN	4062406380533
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 112 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 10,05 mm

Ø de mango: 12,5 mm

Descripción técnica

Altura de la cabeza medida interior F	10,05 mm
Longitud del mango	112 mm
Ø de mango	12,5 mm
para tornillos	M6
Norma	DIN 22417 A

Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Material	Tubo de acero
Superficie	galvanizado
Tipo de producto	Llave de vaso