

Garant
DC. T 070204, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mm

 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerancia	G
Material de corte	MD
Clase	HU7315-1

Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Rompevirutas	AF
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado