

Garant**DC. T 11T304, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,6 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	N
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm

Clase	HU7315-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Tolerancia	G
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Rompevirutas	AF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado