

**Garant****Terraaja HSS, MF: 12X1,25****Datos de pedido**

Número de pedido	141050 12X1,25
GTIN	4045197084088
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

**Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,25 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 10 mm

**Descripción técnica**

Altura de paso	1,25 mm
Altura	10 mm
Ø exterior	38 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M12x1,5

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		