

**Garant****Terraaja HSS, MF: 8X0,75****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 141050 8X0,75 |
| GTIN              | 4045197084002 |
| Clase de artículo | 11K           |

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

**Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,75 mm

Ø exterior: 25 mm

Altura: 9 mm

**Descripción técnica**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Altura de paso      | 0,75 mm   |
| Altura              | 9 mm      |
| Ø exterior          | 25 mm     |
| Clase de tolerancia | DIN 13 6g |
| Tamaño de rosca     | M8x0,75   |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo de rosca     | MF        |
| Ángulo de flanco  | 60 grados |
| Material de corte | HSS       |
| Norma             | EN 22568  |
| Sentido del corte | derecha   |
| Tipo de producto  | Terraja   |

### Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   |                |            |
| Aceite                                | adecuado                   |                |            |
| seco                                  | adecuado con restricciones |                |            |