

**HOLEX®**
**Terraaja HSS-E, Mx altura de paso: 6X0,75**

**Datos de pedido**

Número de pedido	141065 6X0,75
GTIN	4045197595270
Clase de artículo	12K

**Descripción**
**Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**  
**Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. **Para aceros inoxidables y de alta resistencia.**

Tipo de rosca: MF

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS E

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 0,75 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 7 mm

**Descripción técnica**

Altura de paso	0,75 mm
Altura	7 mm
Ø exterior	20 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	6
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha