

HOLEX®
Terraaja HSS, M× altura de paso: 8X1

Datos de pedido

Número de pedido	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Tipo de rosca: MF

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1 mm

Ø exterior: 25 mm

Altura: 9 mm

Descripción técnica

Altura de paso	1 mm
Altura	9 mm
Ø exterior	25 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	8
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha