

HOLEX®
Terraaja HSS-E, Mx altura de paso: 10X1,25

Datos de pedido

Número de pedido	141065 10X1,25
GTIN	4045197595317
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados. Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. **Para aceros inoxidables y de alta resistencia.**

Tipo de rosca: MF

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS E

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,25 mm

Ø exterior: 30 mm

Altura: 11 mm

Descripción técnica

Altura de paso	1,25 mm
Altura	11 mm
Ø exterior	30 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	10
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha