

HOLEX®
Terraaja HSS, Mx altura de paso: 20X1,5

Datos de pedido

Número de pedido	141060 20X1,5
GTIN	4045197084415
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Tipo de rosca: MF

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 45 mm

Altura: 14 mm

Descripción técnica

Altura de paso	1,5 mm
Altura	14 mm
Ø exterior	45 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	20
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha