

**HOLEX®**
**Terraaja HSS-E, Mx altura de paso: 14X1**

**Datos de pedido**

Número de pedido	141065 14X1
GTIN	4045197595355
Clase de artículo	12K

**Descripción**
**Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**  
**Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas,** ángulo de desprendimiento aprox. 15°. **Para aceros inoxidables y de alta resistencia.**

Tipo de rosca: MF

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS E

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 10 mm

**Descripción técnica**

Altura	10 mm
Altura de paso	1 mm
Ø exterior	38 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	14
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha