

Garant**Machos de roscar manuales individuales Macho de acabado, Sin revestimiento, M: M5****Datos de pedido**

Número de pedido	130430 M5
GTIN	4045197066527
Clase de artículo	11G

Descripción**Ejecución:**

Juego de machos para roscar **integrado por primer macho, macho intermedio y macho de acabado. Primer macho con espigas de guía largas.**

Tipo de rosca: M

Material de corte: HSS E

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,8 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,2 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	4,2 mm
Paso de rosca	0,8 mm
Ø de rosca	5 mm
Norma	DIN 352
Ø de mango D _s	6 mm
Longitud total L	50 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidad de rosca	10 mm
Tipo de rosca	M
Tamaño de rosca	M5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Ti > 850 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		

Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones