

Garant
Terraja, G: G3/8


Datos de pedido

Número de pedido	142060 G3/8
GTIN	4045197084668
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Terrajas hexagonales sin corte inicial helicoidal; para repasar.

Aplicación:

Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Pasos por pulgada: 19

Ø de rosca: 16,66 mm

Ancho de llave: 41 mm

Altura: 14 mm

Descripción técnica

Altura	14 mm
Ancho de llave	41 mm
Ø de rosca	16,66 mm
Pasos por pulgada	19
Tamaño de rosca	G3/8

Clase de tolerancia	A
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 382
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		