

Garant**Terraaja, UNF: 5/8-18****Datos de pedido**

Número de pedido	142620 5/8-18
GTIN	4045197084958
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Descripción técnica

Altura	14 mm
Ø de rosca	15,88 mm
Pasos por pulgada	18
Ø exterior	45 mm
Tamaño de rosca	5/8-18 UNF
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	UNF

Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Clase de tolerancia	2A
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		