

**Garant**
**Terraaja, UNC: 10-24**

**Datos de pedido**

Número de pedido	142520 10-24
GTIN	4045197084774
Clase de artículo	11K

**Descripción**
**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

**Aplicación:**

**Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.**

Clase de tolerancia: 2A

Pasos por pulgada: 24

Ø de rosca: 4,83 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 7 mm

**Descripción técnica**

Ø de rosca	4,83 mm
Pasos por pulgada	24
Altura	7 mm
Ø exterior	20 mm

Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	UNC
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Clase de tolerancia	2A
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		