

**Garant****Terraaja, UNF: 10-32****Datos de pedido**

Número de pedido	142620 10-32
GTIN	4045197084880
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

**Aplicación:**

**Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.**

Clase de tolerancia: 2A

Pasos por pulgada: 32

Ø de rosca: 4,83 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 7 mm

**Descripción técnica**

Pasos por pulgada	32
Altura	7 mm
Ø de rosca	4,83 mm
Ø exterior	20 mm

Tamaño de rosca	10-32 UNF
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	UNF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Clase de tolerancia	2A
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		