

Garant**Terraja, G: G1.1/4****Datos de pedido**

Número de pedido	142060 G1.1/4
GTIN	4045197084705
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Terrajas hexagonales sin corte inicial helicoidal; para repasar.

Aplicación:

Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Pasos por pulgada: 11

Ø de rosca: 41,91 mm

Ancho de llave: 70 mm

Altura: 20 mm

Descripción técnica

Altura	20 mm
Ancho de llave	70 mm
Ø de rosca	41,91 mm
Pasos por pulgada	11
Tamaño de rosca	G1.1/4

Clase de tolerancia	A
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 382
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		