

Garant**Terraaja, G: W5/8**

Datos de pedido

Número de pedido	141550 W5/8
GTIN	4045197084545
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

Descripción técnica

Pasos por pulgada	11
Ø de rosca	15,88 mm
Altura	18 mm
Ø exterior	45 mm
Tamaño de rosca	W5/8
Sentido del corte	derecha
Clase de tolerancia	medio

Tipo de rosca	BSW
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		