

Garant
Machos de roscar manuales Macho de acabado, Sin revestimiento, G: G3/8

Datos de pedido

Número de pedido	130560 G3/8
GTIN	4045197067715
Clase de artículo	11G

Descripción
Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 19

Ø de rosca: 16,66 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 15,25 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	15,25 mm
Pasos por pulgada	19
Paso de rosca	1,337 mm
Ø de rosca	16,66 mm
Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	12 mm
Longitud total L	70 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Profundidad de rosca	49,98 mm

Tamaño de rosca	G3/8
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5157
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		