

Garant**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, G: W3/16****Datos de pedido**

Número de pedido	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Clase de artículo	11G

Descripción**Ejecución:**

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 24

Ø de rosca: 4,76 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D: 5,5 mm

Vástago cuadrado □: 4,3 mm

Ø de agujero para roscar: 3,6 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	24
Ø de agujero para roscar	3,6 mm
Paso de rosca	1,058 mm
Ø de rosca	4,76 mm
Material de corte	HSS

Ø de mango D _s	5,5 mm
Longitud total L	50 mm
Vástago cuadrado □	4,3 mm
Profundidad de rosca	9,52 mm
Tamaño de rosca	W3/16
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	BSW
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 351
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		

Acero < 900 N/mm ²	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones