

Garant
Machos de roscar manuales Macho de acabado, Sin revestimiento, G: G1

Datos de pedido

Número de pedido	130560 G1
GTIN	4045197067746
Clase de artículo	11G

Descripción
Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 11

Ø de rosca: 33,25 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_s: 25 mm

Vástago cuadrado □: 20 mm

Ø de agujero para roscar: 30,75 mm

Descripción técnica

Pasos por pulgada	11
Ø de rosca	33,25 mm
Ø de agujero para roscar	30,75 mm
Paso de rosca	2,309 mm
Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	25 mm
Longitud total L	100 mm
Vástago cuadrado □	20 mm

Profundidad de rosca	66,5 mm
Tamaño de rosca	G1
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5157
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

