



## Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12



### Datos de pedido

Número de pedido	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Clase de artículo	12K

### Descripción

#### Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º135855 y broca espiral n.º114405

### Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
anillo de color	verde

Tipo de producto

Macho para roscar

## Accesorios

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M12	135855 M12
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M10	135855 M10
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M6	135855 M6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M3	135855 M3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M4	135855 M4
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M8	135855 M8
Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M M5	135855 M5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Caja vacía Tipo 4	146961 4