Garant

Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12



Datos de pedido

Número de pedido	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º135450 y broca espiral n.º114400

Descripción técnica

Para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
anillo de color	azul



Tipo de producto	Macho para roscar
Accesorios	
Macho de roscar a máquina M M6	135450 M6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Macho de roscar a máquina M M8	135450 M8
Macho de roscar a máquina M M4	135450 M4
Macho de roscar a máquina M M12	135450 M12
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Macho de roscar a máquina M M5	135450 M5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Macho de roscar a máquina M M3	135450 M3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Macho de roscar a máquina M M10	135450 M10
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Caja vacía Tipo 4	146960 4