

**Garant****Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12****Datos de pedido**

Número de pedido	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Contenido:**

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º132150 y broca espiral n.º114400

**Descripción técnica**

Para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
anillo de color	azul

Tipo de producto

Macho para roscar

## Accesorios

Macho de roscar a máquina Forma B M M12	132150 M12
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Macho de roscar a máquina Forma B M M6	132150 M6
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Macho de roscar a máquina Forma B M M10	132150 M10
Macho de roscar a máquina Forma B M M3	132150 M3
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Macho de roscar a máquina Forma B M M5	132150 M5
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Macho de roscar a máquina Forma B M M4	132150 M4
Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Macho de roscar a máquina Forma B M M8	132150 M8
Caja vacía Tipo 4	146960 4