

**Garant**
**Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNC: 3/4-10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Clase de artículo	11G

**Descripción**
**Ejecución:**

Juego de 2 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

**Aplicación:**

**Para rosca gruesa unificada UNC ASME – B1.1.**

Tipo de rosca: UNC

Material de corte: HSS

Norma: DIN 351

Pasos por pulgada: 10

Ø de rosca: 19,05 mm

Longitud total L: 105 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 14 mm

Vástago cuadrado □: 11 mm

Ø de agujero para roscar: 16,5 mm

**Descripción técnica**

Paso de rosca	2,54 mm
Ø de agujero para roscar	16,5 mm
Ø de rosca	19,05 mm
Pasos por pulgada	10
Norma	DIN 351
Material de corte	HSS

Ø de mango D <sub>s</sub>	14 mm
Longitud total L	105 mm
Vástago cuadrado □	11 mm
Profundidad de rosca	57,15 mm
Tipo de rosca	UNC
Tamaño de rosca	3/4-10 UNC
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		

GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones