



Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes + broca espiral para agujero para roscar, para rosca métrica: M3-12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 146725 M3-12 |
| GTIN | 4045197649713 |
| Clase de artículo | 12K |

Descripción

Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos de roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y brocas espirales para agujeros para roscar tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada tamaño M3 – M12 n.º132645 y broca espiral n.º114405

Descripción técnica

| | |
|--------------------|-----------|
| Para rosca métrica | M3 – M12 |
| Tipo de rosca | M |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Norma | DIN 371 |
| Norma | DIN 376 |
| anillo de color | verde |

Tipo de producto

Macho para roscar

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm | 114405 4,2 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M8 | 132645 M8 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm | 114405 10,2 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm | 114405 5 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M4 | 132645 M4 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm | 114405 6,8 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm | 114405 8,5 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M3 | 132645 M3 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M12 | 132645 M12 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M6 | 132645 M6 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm | 114405 3,3 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M5 | 132645 M5 |
| Machos de roscar a máquina HSS-E M M10 | 132645 M10 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm | 114405 2,5 |
| Caja vacía Tipo 4 | 146961 4 |