

Garant
Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNF: 5/8-18

Datos de pedido

Número de pedido	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Clase de artículo	11G

Descripción
Ejecución:

Juego de 2 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME – B1.1.

Tipo de rosca: UNF

Material de corte: HSS

Norma: DIN 2181

Pasos por pulgada: 18

Ø de rosca: 15,88 mm

Longitud total L: 70 mm

Ø de mango D_s: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 14,5 mm

Descripción técnica

Ø de rosca	15,88 mm
Pasos por pulgada	18
Ø de agujero para roscar	14,5 mm
Norma	DIN 2181
Material de corte	HSS

Ø de mango D _s	12 mm
Longitud total L	70 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Profundidad de rosca	47,64 mm
Paso de rosca	1,58 mm
Tipo de rosca	UNF
Tamaño de rosca	5/8-18 UNF
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Clase de tolerancia	2B
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		

GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones